



1665

1665 - Damegenser i patent i aubergine Mayflower Easy Care Classic.

Str.:	S	(M)	L	(XL)	XXL	(XXXL)
Overvidde cm:	100	(104)	108	(112)	116	(120)
Lengde ca. cm:	70	(72)	74	(76)	78	(80)
Fg. 292, Aubergine, nst.:	15	(16)	17	(18)	19	(20)
Pinne:	4					
Rundpinne (40 cm):	4 til halskant.					
Kvalitet:	Mayflower Easy Care Classic. 100 % Ren Ny Ull, 106 m pr. 50 gram.					
Strikkefasthet:	17 m x 40 p (= 20 rettmasker i høyden) i patent på p nr. 4 = 10 x 10 cm.					

For å oppnå det beste resultat, anbefaler vi at det strikkes på Knit Pro pinner, som er det profesjonelle arbeidsredskap til strikking og hekling.

Kantmasker (km): I begynnelsen av alle pinner løftes den første masken rett løst av og i slutten av alle pinner strikkes den siste masken rett.

Patent, strikket frem og tilbake.

- 1. p:** 1 km, * 1 vrang, 1 rett, gjenta fra * og avslutt med 1 vrang og 1 km.
 - 2. p:** 1 km, * 1 rett, tag 1 vrang løst av med kast, gjenta fra * og avslutt med 1 rett, 1 km.
 - 3. p:** 1 km, * løft 1 vrang løst av med kast, strikk den løst løfta masken og kastet rett sammen, gjenta fra * og avslutt med å løfte 1 vrang løst av med kast og 1 km.
 - 4. p:** 1 km, * strikk den løst løfta masken og kastet rett sammen, løft 1 vrang løst av med kast, gjenta fra * og avslutt med å strikke den løst løfta masken og kastet rett sammen og 1 km.
- Strikk 1. – 4. p 1 gang. Deretter gjenta 3. og 4. p.

Patent, strikket på rundpinne i halskanten.

- 1. omg:** Maskefordelingen tilpasses til patenten ved halsutskjæringen, samtidig som det strikkes skiftevis 1 rett og 1 vrang løst av med kast som maskene viser.
- 2. omg:** * strikk den løst løfta vrangmasken vrang sammen med kastet, ta rettmasken vrang løst av med kast, gjenta fra *
- 3. omg:** * ta vrangmasken vrang løst av med kast, strikk den løst løfta rettmasker og kastet rett sammen, gjenta fra *.

Rygg.

Legg opp 85(89)91(95)99(101) m på p nr. 4 og strikk patent som over beskrevet. Når det er strikket 40 p (= tell 20 rettmasker i høyden), settes et merke til slisser i begge sider. Fortsett rett opp, til arb måler 50(51)52(53)54(55) cm og sett enda et sett merker i sidene til ermehull. Strikk rett opp, til ermehullet måler 20(21)22(23)24(25) cm. Sett de midterste 29(31)31(33)35(35) m på en maskeholder til halsutskjæring og strikk hver side ferdig for seg. Fell i hals siden på hver 2. p ytterligere 1 x 2 m og 1 x 1 m. Sett de resterende 25(26)27(28) 29(30) m på en maskeholder til skulder. Strikk den andre siden motsatt.

Forstykke.

Strikkes likt som ryggen, bare med dypere halsutskjæring: Når ermehullet måler 17(18)19 (20)21(22) cm, settes de midterste 15(17)17(19)

21(21) m på en maskeholder til halsutskjæring og strikk hver side ferdig for seg. Fell i hals siden på hver 2. p ytterligere 1 x 4 m, 1 x 3 m, 1 x 2 m og 1 x 1 m. Når skulderen har samme høyde som på ryggen, legges skuldermaskene rett mot rett sammen med den motsvarende skulder på ryggen. Strikk maskene sammen i rett og fell de samtidig av. Strikk den andre siden motsatt.

¾-Ermer.

Legg opp 67(69)73(77)79(81) m på p nr. 4 og strikk patent som over beskrevet. Strikk rett opp, til ermet måler 40(40)41(41)42(42) cm og fell alle m løst av. Strikk det andre ermet likt.

Halskant.

Med rundpinne nr. 4 strikkes opp i rett fra venstre skulder 15 m + de ventende 15(17)17(19)21(21)

m + 15 m langs forstykkets halsutskjæring og 5 m + de ventende 29(31)31(33)35(35) m + 5 m langs ryggens halsutskjæring = totalt 84(88)88(92)96(96) m. Strikk rundt i patent som over beskrevet. Når kanten måler 12 cm, felles alle m løst av. Brett halskanten halvt rundt til vrangen og sy den fast langs halsutskjæringen med elastiske sting.

Montering.

Sy i ermene mellom ermehulls markeringene. Sy sidesømmene (husk at la de nederste 10 cm stå åpne til slisser) og sy ermesømmene.

LH