

Oppskrift

Ryggsekk

med rund base

GARNFORBRUG

Hæklet med to tråde

Str. D 21 cm x H 28 cm 300 g

Hæklefasthed: 14 fm/10 cm

MATERIALER

Top flap m/magnetisk knap


Base D 20 cm, Snøre, Spænde,

O-ring, Lobster lås m. D-ring

Hæklenål: 4,0 - 4,5 mm



Heklet i Go handmades Cosy – en vidunderlig bløtt og høy kvalitets bomulls mix, som holder fasongen. 60% Bomull/40% Akryl, 50 g/100 m.



Go handmade
kvalitetsdesign i en unik stil

www.gohandmade.dk
© 2020

FORKORTELSER OG FORKLARINGER

m	Maske
slm	Snu-luftmaske, snu arbeidet etter luftmasken.
fm	Fastmaske
kjm	Kjedemaske
lm	Luftmaske
...	Det som står mellom disse tegnene, gjentas gjennom hele omgangen/raden eller med tallet etter x.
(..)	På slutten av omgangen/raden angir det totale antallet masker.

Heklenål: 4,0 - 4,5 mm

Heklefasthet:
To tråder: 14 fm/10 cm

! Heklet med
to tråder.

Ryggsekk heklet fra solid base


Base størrelse: D 20 cm

- 1.) Begynn i et vilkårlig hull med 1 fm, hekle deretter 2 fm i de øvrige hullene. Avslutt omgangen med 1 kjm i det første hullets maske.

Herfra hekles det i spiral.

- 2.) *1 fm*
Omgang 4 gjentas til ønsket høyde er nådd. F.eks. 28 cm.

Klip og Fest trådene.



Heklet skulderrem til ryggsekk

Totallänge: 150 cm - eller den lengde som er ønskelig (universal størrelse)

- | | | |
|-----|--|-------|
| 1.) | Legg opp 231 lm , snu arbeidet. | (231) |
| 2.) | Start i 2. maske fra nålen og hekle 230 fm, 1 slm. | (230) |
| 3.) | 230 fm. | (230) |

Omgang 3 gjentas til ønsket bredde er nådd.

Remmen er nå klar for montering av metallspennen slik at den kan justeres på lengden.

Montering av metallspenne og lobsterlås


For å kunne justere lengden på remmen, skal det monteres en metallspenne.

Remmen føres gjennom spennen.

Deretter føres den ene lobsterlåsen på i den enden hvor metallspennen er. Det ene endestykke på den heklede remmen monteres rundt midtstykket på metallspennen. I den annen enden av remmen monteres en til lobsterlås.

D-ringene fra lobsterlåsene hekles på ryggsekken og O-ringene hekles også på, oppe ved hanken.

Se eventuelt tegningen av ryggsekkens bakside på forsiden av oppskriften.



Montering

Snøret uten metallstykkene trekkes gjennom vesken. Det kan være en fordel, å bruke en heklenål til å utvide hullet mellom maskene, før snøret føres gjennom.

D-ringe

Vi anbefaler at D-ringene hekles horisontalt, for bedre fasthet og finish.



Fastmaske mønsteret

En fastmaske har en forside og en bakside - begge sider har hver sin sjarm.

Vår ryggsekk er heklet fra en fast base og det er det fastmaskens bakside som blir vår forside.



Fastmaskens rettside.



Fastmaskens vrangside.

Greit å vite

Heklenål størrelse + tetthet

Alle hekler forskjellig, noen bruker heklenål størrelse 2,0 mm og får samme resultat og kvalitet på arbeidet som en annen som brukte heklenål størrelse 4,0 mm. Dette vet vi fra laget med hekklere som deltar i heklingen. Nøkkelen til å hekle en spesifikk størrelse handler om hekle stil, hender og erfaring mer enn størrelsen på heklenålen. Vi anbefaler derfor å bruke en heklenål spredi.



I Go handmades store kolleksjon av tilbehør til vesker, finner du alt til vesken finish - hanker, reimme, stoff, knapper osv.

Go handmade
kvalitetsdesign i en unik stil